

TAIHEI DENKI

# 携帯スロープ

バスユーザー閉機の泰平電機が自動スロープ・リフト・車椅子固定装置に続きラインアップする福祉機器です。

安全性・機能性・省スペース重視の設計は自動スロープの販売・サービスの経験を基に開発され、ご利用下さる全ての方々に満足いただける商品です。

## ▶ 特長

### ① 脱輪防止壁

スロープ板の両側に高さが38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子の方が使用する際にスロープ板の側面から脱輪し転倒する心配がなく、安全です。

### ② ズレ止め機構


スロープ板を設置した時、ベロ部が戸口部に引っ掛かるため、使用時にスロープ板がズレて動くことはありません。

### ③ コンパクト

- (1) スロープ板を二つ折りにでき、その時の厚さが65mmと薄いため、取り扱い易く、収納場所をとりません。
- (2) 持ち運びに便利な、手掛けが付いています。



### ④ たわまない

アルミニウム組立構造で軽く電動車椅子で乗ってもたわむことがなく安心です。



展開時

携帯スロープの使用状態 (TKS10-1000A)




携帯時

## 仕様

形式	TKS-875AM	TKS10-1000A	TKS10-1850AM
スロープ板サイズ (長さ×幅×厚さ)	875×842×60 mm	1000×840×60 mm	1850×742×72 mm
折り畳みサイズ (長さ×幅×厚さ)	約875×約424×約65 mm	約1000×約427×約65 mm	約1850×約380×約80 mm
スロープ板有効幅	834 mm	830 mm	734 mm
脱輪防止壁高さ	38 mm	38 mm	38 mm
材質	アルミニウム組立構造 (滑り止め貼り付け)	アルミニウム組立構造 (滑り止め貼り付け)	アルミニウム組立構造 (滑り止め貼り付け)
質量	8.5 kg	7.5 kg	16 kg
最大荷重能力	294 ON (300 kgf)	294 ON (300 kgf)	294 ON (300 kgf)

各種スロープサイズがありますので、下記にお問い合わせください。

## 使用例



ノンステップバス



ワンステップバス



電車のプラットフォーム

# **泰平電機株式会社** TAIHEI DENKI CO.,LTD.

本社・工場	東京都板橋区小豆沢 1-8-4	〒174-0051	TEL. 03 (3966) 7411(代)	FAX. 03 (3966) 7416
東京営業部	東京都板橋区小豆沢 1-8-4	〒174-0051	TEL. 03 (3968) 8111(代)	FAX. 03 (3968) 8114
大阪営業所	大阪市北区角田町 1-1 (東阪急ビル)	〒530-0017	TEL. 06 (6365) 0856	FAX. 06 (6365) 0857
北陸営業所	富山市総曲輪 4-2-15 (ヴェルエール総曲輪)	〒930-0083	TEL. 076 (424) 9811	FAX. 076 (424) 9822
北九州営業所	北九州市小倉北区浅野町1-2-39 (勸和興産浅野ビル)	〒802-0001	TEL. 093 (541) 2141	FAX. 093 (541) 2230
札幌営業所	札幌市中央区南1条東3-10-1 (北海道日伊文化会館新館7階)	〒060-0051	TEL. 011 (218) 6655	FAX. 011 (231) 5520